



## 19" kapsling

### Allmänt

Westerstrands tidcentraler är uppbyggda runt ett 19" modulkoncept där grunden är en öppen rack eller apparatlåda för montage i stativ eller skåp. En tidcentral kan bestå av upp till 8st kapslingar.

Ett stort antal olika moduler, batteripaket och strömförsörjningar finns tillgängliga.

Det finns 20st kortplatser i det passiva bakplanet som sköter om den interna kopplingen mellan modulerna, som är av 'plug and play' och 'hot swap' typ, vilket innebär att modulerna kan pluggas i och ur under drift utan att övriga moduler påverkas.

Kapslingen finns tillgänglig i 3 olika utföranden:

- Öppen rack för montage i skåp.
- Apparatlåda för montage i skåp eller stativ.
- Apparatlåda med mittmonterade montagevinklar för montage i stativ.

Den öppna racken är tillverkad av aluminiumprofiler utan handtag. Apparatlådorna är tillverkade i aluminium med grålackerade täckplåtar och utrustade med två handtag.

Varje inbyggnadsmodul upptar 4-48 breddenheter (TE). I varje apparatlåda eller rack ryms 84 breddenheter (TE), dock max 20st 4TE moduler.

### Tekniska data

Art. nr: 123712-00 (E62 513 70)  
 Mått: Höjd=133 mm (3HE)  
 Bredd=449 (482)mm  
 Djup=185 mm  
 Vikt: 2,0 kg  
 Färg front: Natureloxerad aluminium

Art. nr: 123713-00 (E62 513 71)  
 123714-00 (E62 513 72)  
 Mått: Höjd=133 mm (3HE)  
 Bredd=449 (484)mm  
 Djup=195 mm  
 Vikt: 2,5 kg  
 Färg: RAL 7030 och RAL 7035



Öppen rack 123712-00  
för montage i skåp



Apparatlåda 123713-00  
för montage i skåp eller stativ



Apparatlåda 123714-00 med mittmonterade  
montagevinklar för montage i stativ



Täckplåtar finns i 3 olika bredder:  
 4TE Art.nr. 123718-04 (E62 513 73)  
 8TE Art.nr. 123718-08 (E62 513 74)  
 12TE Art.nr. 123718-12 (E62 513 75)